


# ノズル交換早見表

## ノズル選定方法

GLからの距離を測り、該当する距離の色を確認した後、図の同色枠内よりお好みのノズルを選定ください。

※但し、対応配管にご確認ください。



**39mm～44mm**

TCL-706RI    TCL-705RI

TCL-701RI

GL

39mm  
44mm

対応配管  
・SGP15A  
・VP16A  
・OST16

散水管

**39mm～75mm**

TCA-706RI    TCA-705RI

TCA-701

GL

39mm  
75mm

対応配管  
・SGP15A  
・VP16A  
・OST16

散水管

**45.5mm～57mm**

S-60

GL

45.5mm  
57mm

対応配管  
・SGP15A  
・VP16A  
・OST16  
・VP13A

散水管

**51.5mm～63mm**

TC-506

GL

51.5mm  
63mm

対応配管  
・SGP15A  
・VP16A  
・VP13A  
・OST16

散水管

**55.5mm～67mm**

TC-706    TC-705

TC-701    S-70

GL

55.5mm  
67mm

対応配管  
・SGP20A\*  
・SGP15A  
・VP16A  
・VP13A  
・OST16

※S-70は対応不可

散水管

**75mm～83mm**

TCL-706RI    TCL-705RI

TCL-701

GL

75mm  
83mm

アジャストパイプ  
+  
アジャストパイプと併用必須

対応配管  
・SGP15A  
・VP16A  
・OST16

散水管

**83mm以上**

TC-706    TC-705    TC-701

S-70    S-60    TC-506

GL

83mm以上

アジャストパイプ  
+  
アジャストパイプと併用必須

対応配管  
・SGP15A  
・VP16A  
・OST16

散水管